



## Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet, Type: 3



### Données de commande

N° commande	614850 3
GTIN	4045197235824
Classe d'article	62A

### Description

**Exécution:**

Entraînement 6 pans avec patin de serrage ou bille à ressort pour fixation dans la clé. Carré extérieur suivant DIN 3120 avec éjecteur permettant de recevoir des douilles.

**Avantage(s):**

L'adaptateur permet de transformer une clé à œil à cliquet de 10, 13 ou 19 mm en cliquet.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Adapté(s) pour :**

Clés à œil à cliquet 614800 – 614820, 614845 et 614870 – 614875, chacune dans l'ouverture 19.

Ouverture: 19 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

### Description technique

Ouverture	19 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé
Type de produit	Adaptateurs carré

## Accessoires

Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Nombre de clés 10	614810 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte Ouverture 19 mm	614816 19
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Nombre de clés 4	614810 4
Clé polygonale double à cliquet coudée à 15° Ouverture 17X19 mm	614845 17X19
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Nombre de clés 5	614810 5
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Ouverture 19 mm	614800 19
Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch, réversibles, coudées 15° Ouverture 19 mm	614875 19
Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 19 mm	614812 19
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 19 mm	614820 19
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse avec tête pivotante Nombre de clés 10	614814 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 Ouverture 19 mm	614870 19
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Exécution courte Nombre de clés 10	614818 10