

Garant**Clé polygonale double à cliquet coudée à 15°, Ouverture: 8X9mm****Données de commande**

N° commande	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par matriçage, avec cliquets très robustes et faciles à actionner des deux côtés. Réversibles droite / gauche. Angle de reprise 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ouverture de clé 1	8 mm
Longueur totale L	128 mm
Hauteur de bague maximale h ₂	7,4 mm
Hauteur de bague maximale h ₁	7,4 mm
Ouverture de clé 2	9 mm
Ø bague maximal D2	21,5 mm
Ø bague maximal D1	18,2 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	5
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Type de produit	Clés