

**Garant****Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce, Ouverture: 11 mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 642325 11     |
| GTIN             | 4045197497703 |
| Classe d'article | 61A           |

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

L'ouverture de clé **Surface Drive** permet un ajustage plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces (A/F, BSF, BSW), et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive.

**Norme:****DIN 3124****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ouverture                           | 11 mm       |
| Convient pour pouces (dim. améric.) | 7/16 pouce  |
| Convient pour pouces (dim. améric.) | 13/32 pouce |
| Longueur                            | 38 mm       |

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Ø côté réception      | 16,6 mm                            |
| Carré d'entraînement  | 1/2 pouce                          |
| Profil douille 6 pans | Surfacedrive                       |
| Norme                 | DIN 3124                           |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive |
| Matériau              | Acier au chrome-vanadium           |
| Surface               | chromé                             |
| Type de produit       | Douille                            |