



Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 36X41 mm



Données de commande

N° commande	615000 36X41
GTIN	4018754021185
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil **AS-Drive**.

Avantage(s):

Profil **AS-Drive**:

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 615600

Description technique

Ouverture de clé 1	36 mm
Ouverture de clé 2	41 mm
Ø bague maximal D ₂ max	60 mm

Ø bague maximal D ₁ max	53 mm
Longueur de clé L	440 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Type de produit	Clés