

Garant**Clé polygonale double, fortement contre-coudée, Ouverture: 10X13 mm****Données de commande**

N° commande	615700 10X13
GTIN	4045197160614
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Côté œil avec profil **AS-Drive**.

Avantage(s):

Profil **AS-Drive**:

- **Les vis sont maintenues par les côtés.**
- **Les empreintes sont épargnées.**
- **Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.**
- **Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

AS-Drive – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Toutes les clés polygonales doubles fortement contre-coudées GARANT et STAHLWILLE sont livrées avec ce profil reconnaissable au sigle **AS-Drive**.

Longueur de clé L: 220 mm

Ø bague maximal D₁ max: 16 mm

Ø bague maximal D₂ max: 21 mm

Description technique

Longueur de clé L	220 mm
-------------------	--------

Ouverture de clé 2	13 mm
Ø bague maximal D ₂ max	21 mm
Ouverture de clé 1	10 mm
Ø bague maximal D ₁ max	16 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Type de produit	Clés