



## Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 32mm



### Données de commande

N° commande	642500 32
GTIN	4018754005727
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempé sans contraintes et indéformable au bain d'huile pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis. Douze pans avec profil **AS-Drive**.

#### Norme:

**DIN 3124-L**

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

#### Remarque(s):

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 642529

### Description technique

Ø côté réception	42,4 mm
Longueur	83 mm
Ouverture	32 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce

Norme	ASME B 107.5M
Norme	DIN 3124
Norme	DIN EN 3710
Norme	DIN EN 3709
Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé
Avec profil AS-Drive	oui
Type de produit	Douille