

Ansell**Jeu de gants jetables MicroFlex® 93-260, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094724 10
GTIN	076490453503
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

Gants jetables dans boîte distributrice. Catégorie III. Non poudrés.

MicroFlex® 93-260. Conception 3 couches pour une bonne protection contre les substances chimiques, y compris les acides, les solvants et les bases. Bouts de doigts structurés. Manchette longue et valeur AQL basse de 0,65 (EN 374-2) assurant une protection fiable contre les substances dangereuses. Antistatique en vertu de la norme EN 1149.

Norme:

EN 374

Description technique

Taille des gants	10
Série	MicroFlex®
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants jetables
Propriété des gants	Sans silicone

Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Hypoallergénique
EN 374	Type A (JKLOPST)
Résistance aux produits chimiques	JKLOPST
EN 388	2000X
Matière	Néoprène, nitrile
Classe de protection	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Matériau support	Néoprène, nitrile
Revêtement	Néoprène, nitrile
Epaisseur	0,2 mm
Longueur	285 mm
Contenu	50
Poids	8,1 g
Couleur	Vert
Applications	Précision
AQL	0,65
Utilisation	jetable
Type de produit	Gants jetables