

Ansell**Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec®
58-535W, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094754 7
GTIN	10076490463028
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

Gants de protection de catégorie III.

AlphaTec® 58-535W. Protection fiable pour une sécurité utilisateur accrue. La Ansell Grip Technology™ brevetée permet à l'utilisateur une manipulation contrôlée des objets mouillés et huileux avec moins d'efforts lors de la préhension. Une couche protectrice homogène réduit considérablement le risque que des substances chimiques pénètrent dans la peau à travers les gants. Avec un support nylon noir pour les travaux d'extérieurs.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	7
Série	AlphaTec®
Catégorie de protection	Catégorie III

Type de gants	Gants de protection contre les produits chimiques
Contenu	6
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Hypoallergénique
Classe de protection	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Type A (AJKLOPT)
Résistance aux produits chimiques	AJKLOPT
EN 388	3132A
EN 407	X1XXXX
Matière	Nitrile
Matériau support	Nitril
AQL	0,65
Applications	Polyvalents
Longueur	340 mm
Couleur	noir / vert
Utilisation	réutilisable
Poids	56,2 g
Classe de protection anti-coupure	A
Revêtement	Nitril
Type de produit	Gants de protection contre les produits chimiques