



## Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 30X32mm



### Données de commande

N° commande	615900 30X32
GTIN	4045197385567
Classe d'article	62A

### Description

**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.  
Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

### Description technique

Longueur de clé L	360 mm
Ouverture de clé 1	30 mm
Ø bague maximal D <sub>1</sub> max	44 mm
Ouverture de clé 2	32 mm
Ø bague maximal D <sub>2</sub> max	48 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

