

Ansell**Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-128,
Taille des gants: 7****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 094749 7 |
| GTIN | 10076490464391 |
| Classe d'article | 04P |

Description**Exécution:**

Gants de protection de catégorie III.

AlphaTec® 58-128. Gants de protection légère contre les produits chimiques avec une bonne dextérité. La barrière formée par une fine couche nitrile assure une excellente protection des mains en cas de contact avec des substances irritantes. La Ansell Grip Technology™ permet une prise en main précise des petites pièces huileuses ou humides.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|-------------------------|---------------|
| Taille des gants | 7 |
| Série | AlphaTec® |
| Catégorie de protection | Catégorie III |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques |
| Contenu | 12 |
| Propriété des gants | Certification pour le contact alimentaire |
| Propriété des gants | sans latex |
| Propriété des gants | Hypoallergénique |
| Classe de protection | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374 | Type A (JKLOPT) |
| Résistance aux produits chimiques | JKLOPT |
| EN 388 | 2121A |
| Matière | Nitrile |
| Matériau support | Nitril |
| AQL | 0,65 |
| Applications | Polyvalents |
| Longueur | 320 mm |
| Epaisseur | 0,175 mm |
| Couleur | noir / vert |
| Utilisation | réutilisable |
| Poids | 25,8 g |
| Classe de protection anti-coupure | A |
| Revêtement | Nitril |
| Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |