

Ansell**Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-270,
Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094759 11
GTIN	10076490462915
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

Gants de protection de catégorie III.

AlphaTec® 58-270. Gants nitrile pour les travaux avec des substances chimiques sous contraintes légères à moyenne. Le nitrile léger et double couche sur le support nylon sans couture assure une excellente sensibilité tactile et flexibilité. Le poids léger des gants les rend très agréables à porter tout en protégeant parfaitement contre le contact nocif avec huiles, substances chimiques et autres liquides.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

EN 374:2016: Type A (JKLOPT)

Description technique

Taille des gants	11
Série	AlphaTec®

Type de gants	Gants de protection contre les produits chimiques
Catégorie de protection	Catégorie III
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Sans silicone
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	sans latex
Classe de protection	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Type A (JKLOPT)
Résistance aux produits chimiques	JKLOPT
EN 388:2016	3121A
Matière	Nitrile
Matériau support	Nitril
AQL	0,65
Applications	Polyvalents
Longueur	300 mm
Epaisseur	0,41 mm
Couleur	noir / vert
Utilisation	réutilisable
Poids	31 g
Classe de protection anti-coupure	A
Revêtement	Nitril
Type de produit	Gants de protection contre les produits chimiques