

Mitutoyo**Micromètre lecture en pouces, Plage de mesure: 0-1****Données de commande**

N° commande	420600 0-1
GTIN	4946368003559
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Tambour micrométrique chromé antireflets.

Surfaces de mesure finement rodées en carbure rapporté. Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier de serrage. Avec limiteur de couple à friction. Avec graduations et chiffres gravés avec précision et teintés en noir.

Livraison:

À partir de réf. 1-2 avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Ø broche	6,35 mm
Etalonnage	B1
Exécution surface de mesure	carbure rapporté
Ø tambour micrométrique	18 mm
Lecture	0,0001 pouce
Plage de mesure	0 - 1 pouce
Norme	Norme usine
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage
Plage de mesure maximale 25 mm

022000 25

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage
Plage de mesure maximale 100 mm

022010 100