



## Douille articulée 6 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 19mm



### Données de commande

N° commande	642600 19
GTIN	4018754006229
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré.

Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempé sans contraintes et indéformable au bain d'huile pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis. Six pans avec profil **AS-Drive**.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

### Description technique

Ø côté réception	26,3 mm
Ouverture	19 mm
Longueur	70 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

