

VBW**Clé à tube avec mâchoire en S, Ø tube: 2pouce**

Données de commande

N° commande	810740 2
GTIN	4005887265500
Classe d'article	83E

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage imperdable.

VBW avec **mâchoire en S** pour appui du tube sur trois points.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

Description technique

Ø tuyau	2 pouce
Capacité de serrage	85 mm
Longueur totale	560 mm
Angle mâchoire	45 degré
Procédé de fabrication	entièrement forgées
Traitement mâchoire	trempé par induction
Matériau pince	Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S	oui
Forme suédoise	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

