

**VBW****Clé à tube avec mâchoire en S, Ø tube: 3pouce**

## Données de commande

N° commande	810740 3
GTIN	4005887265609
Classe d'article	83E

## Description

### Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage imperdable.

**VBW** avec **mâchoire en S** pour appui du tube sur trois points.

### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

## Description technique

Ø tuyau	3 pouce
Capacité de serrage	120 mm
Longueur totale	675 mm
Angle mâchoire	45 degré
Procédé de fabrication	entièrement forgées
Traitement mâchoire	trempé par induction
Matériau pince	Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S	oui
Forme suédoise	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

