

Presse à levier, Type: 1



Données de commande

N° commande	086790 1
GTIN	2050001940414
Classe d'article	08V

Description

Exécution:

Corps robuste creux en fonte spéciale avec grande base. Pied fixe avec alésages pour fixation sur le socle (établi ou support 086795). Pignon et glissière à crémaillère en acier résistant à l'usure pour sollicitations maximales. Travail précis grâce à la glissière à crémaillère trempée et rectifiée et au long guide de glissière. Disque d'appui pivotant avec quatre évidements de tailles différentes pour recevoir différentes pièces. Actionnement de la broche par bras à levier.

Utilisation:

Pour éjecter et insérer des douilles, roulements à billes, broches, chevilles, boulons, etc. Également pour travaux de brochage et pour confectionner des outils de coupe ou des découpes de joints simples.

Coloris:

Gris clair RAL 7035.

Pression maximum: 6,57 kN

Ø coulisseau: 36 mm

Col de cygne jusqu'au milieu de la glissière: 104 mm

Distance maximum table - glissière: 200 mm

Hauteur corps en fonte: 400 mm

Pour Ø pièce jusqu'à: 200 mm

Description technique

Col de cygne jusqu'au milieu de la glissière	104 mm
Largeur surface de base	172 mm
Prof. surface de base	277 mm
Ø coulisseau	36 mm
Type	1
Pour Ø pièce jusqu'à	200 mm
Largeur rainures disques d'appui	10/15/22/30 mm
Hauteur corps en fonte	400 mm
Poids	25 kg
Pression maximum	6,57 kN
Distance maximum table - glissière	200 mm
Type de produit	Presse à levier