

GECHTER**Presse à genouillère manuelle, Type: 2,5****Données de commande**

N° commande	086760 2,5
GTIN	2050000997099
Classe d'article	08V

Description**Exécution:**

Corps robuste creux en fonte avec grande base. Pied fixe avec 4 alésages pour fixation sur l'établi, etc. Le chariot de la presse fonctionne sans jeu dans un guidage prismatique et peut être réglé en hauteur. En outre, la course de la presse (course de coulisseau) peut être réglée à la hauteur désirée à l'aide d'une vis de réglage. La table de travail comporte des rainures en T de 10 mm pour fixer les dispositifs de serrage de pièces.

Utilisation:

Pour travaux d'estampage, de rivetage, de compression et d'emboutissage ainsi que pour plier, presser et comprimer.

Coloris:

Gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Presses à levier avec assistance pneumatique disponibles dans l'eShop sous le code art. 086761.

Pression pour course courte: 8 kN

Longueur course longue: 0 - 42 mm

Porte-à-faux: 90 mm

Hauteur montage: 70 - 190 mm

Alésage sur coulisseau: 10 H 7 mm

Largeur socle: 150 mm

Description technique

Largeur surface de base	150 mm
Largeur socle	150 mm
Hauteur montage	70 - 190 mm
Pression pour course courte	8 kN
Longueur course longue	0 - 42 mm
Profondeur table	100 mm
Rainure en T suivant DIN 650	1 pièce réf. 10
Alésage sur coulisseau	10 H 7 mm
Hauteur sans levier	320 mm
Prof. surface de base	200 mm
Poids	11,5 kg
Porte-à-faux	90 mm
Type	2,5
Type de produit	Presses à genouillère