



Micromètre d'intérieur numérique XT, Plage de mesure: 20-25mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 428602 20-25 |
| GTIN | 5051102210137 |
| Classe d'article | 46B |

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 4 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.

Dongle USB 498952.

Bagues de réglage 484030.

Rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Description technique

| | |
|------------------------------------|------------|
| Profondeur de mesure avec rallonge | 216 mm |
| Plage de mesure | 20 - 25 mm |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Dim. a | 0,5 mm |
| Profondeur de mesure standard | 66 mm |
| Erreur admissible | 0,004 mm |
| Lecture sélectionnable | 0,01 / 0,001 mm |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Série | HCT |
| Indice de protection IP | IP 67 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Application radio | Application mobile HCT |
| Application radio | HID (Human Interface Device) |
| Application radio | Logiciel du fabricant |
| Norme | DIN 863 |
| Lecture commutable | mm / pouces |
| Interface | Port RS232C |
| Interface | Port USB |
| Interface | Interface Bluetooth |
| Métriologie | numérique |
| Emballage | Boîte robuste |
| Étalonnage | B6 |
| Type de produit | Micromètre 3 touches |

Services

| | |
|--|------------|
| Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm | 022510 200 |
| ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm | 022500 50 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Câble de connexion Type USB2 | 498948 USB2 |
| Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 22 mm | 484030 22 |
| Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032 | 081560 CR2032 |
| Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150 | 428510 4/150 |
| Câble de connexion Type R2 | 498948 R2 |
| Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type | 498952 |
| Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 20-25 mm | 428745 20-25 |
| Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 20-25 mm | 428746 20-25 |