



Jeu de micromètres d'intérieur numériques XT, Plage de mesure: 50-100mm



Données de commande

N° commande	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf.12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 4 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d'intérieur numériques 428602 et bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.
Dongle USB 498952.
Bagues de réglage 484030.
Rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Description technique

Nombre de têtes de mesure	3
Ø bague de contrôle	65 / 80 mm
Nombre de bagues de réglage	2
Plage de mesure	50 - 100 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Logiciel du fabricant
Application radio	Application mobile HCT
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Port RS232C
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Micromètre d'intérieur numérique XT Plage de mesure 65-80 mm	428602 65-80
Micromètre d'intérieur numérique XT Plage de mesure 50-65 mm	428602 50-65
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Micromètre d'intérieur numérique XT Plage de mesure 80-100 mm	428602 80-100
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Tête de rechange XT Plage de mesure 65-80 mm	428605 65-80
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952
Tête de rechange XT Plage de mesure 80-100 mm	428605 80-100
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Tête de rechange XT Plage de mesure 50-65 mm	428605 50-65
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 50-65 mm	428745 50-65
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 50-65 mm	428746 50-65
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 65-80 mm	428745 65-80
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 65-80 mm	428746 65-80
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 80-100 mm	428745 80-100
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 80-100 mm	428746 80-100