



Jeu de micromètres d'intérieur numériques XT, Plage de mesure: 100-200mm



Données de commande

N° commande	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf.12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 4 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d'intérieur numériques 428602 et bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.

Dongle USB 498952.

Bagues de réglage 484030.

Rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Description technique

Nombre de bagues de réglage	2
Plage de mesure	100 - 200 mm
Ø bague de contrôle	125 / 175 mm
Nombre de têtes de mesure	4
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Logiciel du fabricant
Application radio	Application mobile HCT
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Port RS232C
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 100-200 mm

020550 100-200

Accessoires

Tête de rechange XT Plage de mesure 100-125 mm	428605 100-125
Tête de rechange XT Plage de mesure 150-175 mm	428605 150-175
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 190 mm	484030 190
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Tête de rechange XT Plage de mesure 175-200 mm	428605 175-200
Micromètre d'intérieur numérique XT Plage de mesure 125-150 mm	428602 125-150
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 130 mm	484030 130
Micromètre d'intérieur numérique XT Plage de mesure 100-125 mm	428602 100-125