



## Micromètre d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth, Plage de mesure: 65-80mm



### Données de commande

N° commande	428702 65-80
GTIN	5051102208332
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Holematic** pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

#### Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

#### Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Levier de mesure, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

#### Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

#### Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

### Description technique

Plage de mesure	65 - 80 mm
Dim. a	0,5 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Profondeur de mesure standard	80 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Lecture	0,001 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100

## Accessoires

Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952
Tête de rechange XT Plage de mesure 65-80 mm	428605 65-80
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 65-80 mm	428745 65-80
Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 65-80 mm	428746 65-80