



## Jeu de micromètres d'intérieur numériques XT, Plage de mesure: 2-6mm



### Données de commande

N° commande	428652 2-6
GTIN	5051102209629
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur à 3 touches** pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf.12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

#### Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 4 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Micromètres d'intérieur numériques 428602 et bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS. Appareil de mesure 2 touches

#### Accessoire(s):

Câble de données 498948.

Dongle USB 498952.

Bagues de réglage 484030.

Rallonges 428510.

#### Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

## Description technique

Nombre de bagues de réglage	3
Nombre de têtes de mesure	5
Ø bague de contrôle	2,5 / 4 / 5 mm
Plage de mesure	2 - 6 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Logiciel du fabricant
Application radio	Application mobile HCT
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Port RS232C
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 2-6 mm

020550 2-6

## Accessoires

Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952