



Jeu de micromètres d'intérieur numériques XT, Plage de mesure: 10-20mm



Données de commande

N° commande	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf.12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 4 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d'intérieur numériques 428602 et bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.

Dongle USB 498952.

Bagues de réglage 484030.

Rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Description technique

Nombre de têtes de mesure	3
Ø bague de contrôle	12,5 / 20 mm
Plage de mesure	10 - 20 mm
Nombre de bagues de réglage	2
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Logiciel du fabricant
Application radio	Application mobile HCT
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Port RS232C
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Accessoires

Câble de connexion Type R2	498948 R2
Micromètre d'intérieur numérique XT Plage de mesure 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Tête de rechange XT Plage de mesure 16-20 mm	428605 16-20
Micromètre d'intérieur numérique XT Plage de mesure 16-20 mm	428602 16-20
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/100	428510 3/100
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Tête de rechange XT Plage de mesure 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/76	428510 2/76
Micromètre d'intérieur numérique XT Plage de mesure 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Tête de rechange XT Plage de mesure 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 16-20 mm	428745 16-20
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 16-20 mm	428746 16-20