



## Micromètre d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth, Plage de mesure: 80-100mm



### Données de commande

N° commande	428702 80-100
GTIN	5051102208394
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Holematic** pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

#### Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

#### Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Levier de mesure, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

#### Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

#### Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

### Description technique

Plage de mesure	80 - 100 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	235 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Lecture	0,001 mm
Profondeur de mesure standard	85 mm
Dim. a	0,5 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100

## Accessoires

Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Tête de rechange XT Plage de mesure 80-100 mm	428605 80-100
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 80-100 mm	428745 80-100
Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 80-100 mm	428746 80-100