



Lot de micromètres d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth, Plage de mesure: 10-20mm



Données de commande

N° commande	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d'intérieur rapides numériques 428702 et bagues de contrôle avec certificat d'étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Description technique

Lecture	0,001 mm
Nombre de têtes de mesure	3
Plage de mesure	10 - 20 mm
Ø bague de contrôle	12,5 / 20 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Accessoires

Tête de rechange XT Plage de mesure 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952
Micromètre d'intérieur rapide num. XT Hologicavec Bluetooth Plage de mesure 10-12,5 mm	428702 10-12,5
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Tête de rechange XT Plage de mesure 16-20 mm	428605 16-20
Micromètre d'intérieur rapide num. XT Hologicavec Bluetooth Plage de mesure 16-20 mm	428702 16-20
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/100	428510 3/100
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Tête de rechange XT Plage de mesure 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Micromètre d'intérieur rapide num. XT Hologicavec Bluetooth Plage de mesure 12,5-16 mm	428702 12,5-16
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/76	428510 2/76
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 16-20 mm	428745 16-20
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 16-20 mm	428746 16-20