



Lot de micromètres d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth, Plage de mesure: 100-200mm



Données de commande

N° commande	428752 100-200
GTIN	5051102207694
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d'intérieur rapides numériques 428702 et bagues de contrôle avec certificat d'étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Description technique

Ø bague de contrôle	125 / 175 mm
Erreur admissible	0,006/0,007 mm
Lecture	0,001 mm
Nombre de têtes de mesure	4
Plage de mesure	100 - 200 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

Accessoires

Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Tête de rechange XT Plage de mesure 150-175 mm	428605 150-175
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 160 mm	484030 160
Tête de rechange XT Plage de mesure 100-125 mm	428605 100-125
Tête de rechange XT Plage de mesure 175-200 mm	428605 175-200
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 190 mm	484030 190
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110