



Lot de micromètres d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth, Plage de mesure: 20-50mm



Données de commande

N° commande	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Holematic pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d'intérieur rapides numériques 428702 et bagues de contrôle avec certificat d'étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

Description technique

Plage de mesure	20 - 50 mm
Ø bague de contrôle	20 / 35 mm
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	0,004 mm
Nombre de têtes de mesure	3
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 20-50 mm

020550 20-50

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	428510 4/150
Micromètre d'intérieur rapide num. XT Hologicavec Bluetooth Plage de mesure 35-50 mm	428702 35-50
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Micromètre d'intérieur rapide num. XT Hologicavec Bluetooth Plage de mesure 20-25 mm	428702 20-25
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Micromètre d'intérieur rapide num. XT Hologicavec Bluetooth Plage de mesure 25-35 mm	428702 25-35
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Tête de rechange XT Plage de mesure 35-50 mm	428605 35-50
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 20-25 mm	428745 20-25
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 20-25 mm	428746 20-25
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 25-35 mm	428745 25-35
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 25-35 mm	428746 25-35
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 35-50 mm	428745 35-50
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 35-50 mm	428746 35-50