



## Lot de micromètres d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth, Plage de mesure: 50-100mm



### Données de commande

N° commande	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Holematic** pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

#### Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

#### Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Micromètres d'intérieur rapides numériques 428702 et bagues de contrôle avec certificat d'étalonnage UKAS.

#### Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

#### Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

## Description technique

Ø bague de contrôle	65 / 80 mm
Erreur admissible	0,005 mm
Plage de mesure	50 - 100 mm
Lecture	0,001 mm
Nombre de têtes de mesure	3
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

## Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Accessoires

Micromètre d'intérieur rapide num. XT Hologicavec Bluetooth Plage de mesure 65-80 mm	428702 65-80
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type	498952
Micromètre d'intérieur rapide num. XT Hologicavec Bluetooth Plage de mesure 50-65 mm	428702 50-65
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Câble de connexion Type USB2	498948 USB2
Tête de rechange XT Plage de mesure 80-100 mm	428605 80-100
Tête de rechange XT Plage de mesure 65-80 mm	428605 65-80
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Micromètre d'intérieur rapide num. XT Hologicavec Bluetooth Plage de mesure 80-100 mm	428702 80-100
Tête de rechange XT Plage de mesure 50-65 mm	428605 50-65
Câble de connexion Type R2	498948 R2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 50-65 mm	428745 50-65
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 50-65 mm	428746 50-65
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 65-80 mm	428745 65-80
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 65-80 mm	428746 65-80
Jeu de touches de mesure3 pièces Plage de mesure 80-100 mm	428745 80-100
Jeu de ressorts de rappel3 pièces Plage de mesure 80-100 mm	428746 80-100