



## Lot de micromètres d'intérieur rapide num. XT Holematic avec Bluetooth, Plage de mesure: 6-10mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 428752 6-10   |
| GTIN             | 5051102207519 |
| Classe d'article | 46B           |

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Holematic** pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

#### Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce à la poignée revolver et la force de mesure constante.

#### Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Micromètres d'intérieur rapides numériques 428702 et bagues de contrôle avec certificat d'étalonnage UKAS.

#### Accessoire(s):

Câble de données 498948, dongle USB 498952, bagues de contrôle 484030, rallonges 428510.

#### Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.

## Description technique

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Ø bague de contrôle                | 8 mm                               |
| Lecture                            | 0,001 mm                           |
| Nombre de têtes de mesure          | 2                                  |
| Erreur admissible                  | 0,004 mm                           |
| Plage de mesure                    | 6 - 10 mm                          |
| Nombre de piles incluses           | 1                                  |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032                      |
| Série                              | HCT                                |
| Indice de protection IP            | IP 67                              |
| Alimentation électrique            | Fonctionnement sur piles           |
| Application radio                  | HID (Human Interface Device)       |
| Application radio                  | Application mobile HCT             |
| Application radio                  | Logiciel du fabricant              |
| Norme                              | DIN 863                            |
| Lecture commutable                 | mm / pouces                        |
| Interface                          | Interface RS232C                   |
| Interface                          | Interface USB                      |
| Interface                          | Interface Bluetooth                |
| Métrologie                         | numérique                          |
| Emballage                          | Boîte robuste                      |
| Etalonnage                         | S6                                 |
| Type de produit                    | Micromètre d'intérieur à 3 touches |

## Services

|   |             |
|---|-------------|
| Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 6-10 mm | 020550 6-10 |
|---|-------------|

## Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032                 | 081560 CR2032 |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 8 mm                 | 484030 8      |
| Câble de connexion Type USB2                               | 498948 USB2   |
| Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/63            | 428510 1/63   |
| Tête de rechange XT Plage de mesure 8-10 mm                | 428605 8-10   |
| Récepteur radio Bluetooth pour Bowers Type                 | 498952        |
| Câble de connexion Type R2                                 | 498948 R2     |
| Tête de rechange XT Plage de mesure 6-8 mm                 | 428605 6-8    |
| Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 6-8 mm   | 428745 6-8    |
| Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 6-8 mm  | 428746 6-8    |
| Jeu de touches de mesure 3 pièces Plage de mesure 8-10 mm  | 428745 8-10   |
| Jeu de ressorts de rappel 3 pièces Plage de mesure 8-10 mm | 428746 8-10   |