

HOLEX**Jeu de clés polygonales doubles, fortement contre-coudées, phosphaté,
Nombre de clés: 10****Données de commande**

N° commande	615910 10
GTIN	4045197385628
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Livraison:

1 clé polygonale double de chaque 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Description technique

Nombre de clés	10
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	75 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée

Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

Accessoires

Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 27X30 mm	615900 27X30
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 10X11 mm	615900 10X11
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 20X22 mm	615900 20X22
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 8X9 mm	615900 8X9
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 21X24 mm	615900 21X24
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 16X17 mm	615900 16X17
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 14X15 mm	615900 14X15
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 6X7 mm	615900 6X7
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 18X19 mm	615900 18X19
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 12X13 mm	615900 12X13