

**HOLEX****Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 25X28mm****Données de commande**

N° commande	615900 25X28
GTIN	4045197441690
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.  
Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

**Description technique**

Longueur de clé L	346 mm
Ouverture de clé 2	28 mm
Ouverture de clé 1	25 mm
Ø bague maximal D <sub>2</sub> max	40 mm
Ø bague maximal D <sub>1</sub> max	36 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

