



## Douille, 1/2 pouce pour Torx®, Profil Torx®: E14



### Données de commande

N° commande	642700 E14
GTIN	4018754007288
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carrés femelles suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort. Les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempé sans contraintes et indéformable au bain d'huile pour un ajustage exact. Finition polie/chants arrondis.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Dim. profil A: 12,9 mm

Ø côté réception: 16,7 mm

Longueur: 38 mm

### Description technique

Dim. profil A	12,9 mm
Profil Torx®	E14
Ø côté réception	16,7 mm
Longueur	38 mm

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel
Type de produit	Douille