



## Clé polygonale double, fortement contre-coudée, phosphaté, Ouverture: 12X14mm



### Données de commande

N° commande	615900 12X14
GTIN	4045197385390
Classe d'article	62A

### Description

**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.  
Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

### Description technique

Ø bague maximal D <sub>1</sub> max	20 mm
Ouverture de clé 2	14 mm
Ø bague maximal D <sub>2</sub> max	23 mm
Longueur de clé L	216 mm
Ouverture de clé 1	12 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

