

HOLEX**Jeu de clés polygonales doubles, fortement contre-coudées, phosphaté,
Nombre de clés: 12****Données de commande**

N° commande	615910 12
GTIN	4045197385635
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Livraison:

1 clé polygonale double de chaque 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34

Description technique

Nombre de clés	12
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	75 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée

Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

Accessoires

Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 27X32 mm	615900 27X32
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 8X9 mm	615900 8X9
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 20X22 mm	615900 20X22
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 24X26 mm	615900 24X26
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 10X11 mm	615900 10X11
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 21X23 mm	615900 21X23
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 14X15 mm	615900 14X15
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 6X7 mm	615900 6X7
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 16X17 mm	615900 16X17
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 12X13 mm	615900 12X13
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 30X34 mm	615900 30X34
Clé polygonale double, fortement contre-coudée Ouverture 18X19 mm	615900 18X19