

**Salopette de signalisation Plaline, orange / zinc, Taille de confection DE: 24****Données de commande**

N° commande	091779 24
GTIN	4030913942315
Classe d'article	06I

**Description****Exécution:**

Salopette de signalisation en tissu mixte.

- **Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.**
- **Poche bavette à rabat et fermeture auto-agrippante, autre poche bavette à fermeture éclair.**
- **Taille réglable avec bouton de jean.**
- **Bretelles élastiques.**
- **Boucle de sécurité sur les bretelles.**

**Norme:**

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

**Remarque(s):**

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue.

**Salopette de signalisation en jaune / zinc sous le code art. 091778.**

Entretien : 50 lavages maximum.

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Norme: EN ISO 20471

## Description technique

Taille FR	44C
Taille de confection DE	24
Sexe	Homme
Série	Plaline
Composition du tissu	75 % polyester
Composition du tissu	25% coton
Grammage du matériau / densité du tissu	290 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
Lavage	Couleur 40 °C
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Pas de nettoyage chimique
Séchage	Ne pas passer au sèche-linge
Repassage	Ne pas repasser
Couleur	orange / zinc
Norme	EN ISO 20471
Type de produit	Salopettes de signalisation