

Garant**Servante d'atelier télescopique, Nombre de bacs de rangement: 3****Données de commande**

N° commande	914500 3
GTIN	4045197892058
Classe d'article	9GT

Description**Exécution:**

La servante d'atelier télescopique présente une structure robuste en tôle d'acier emboutie avec grand bac au niveau inférieur, 2 compartiments de rangement et un couvercle, rebord sur le pourtour et tablette en X-ABS.

Deux tubes télescopiques avec ressorts à gaz comprimé intégrés (force: 20 kg chacun) facilitent l'ouverture et la fermeture de la servante. À la fermeture de la servante, les tubes télescopiques glissent l'un dans l'autre, évitant que des pièces ne dépassent. Avec poignée rabattable (pour pousser ou tirer).

Verrouillage central par une **serrure à cylindre**. Avec roulettes montées sur roulement à billes (2 directrices avec blocage, 2 fixes).

Livraison:

Avec matériel de compartimentage. 6 séparations 365 mm, 1 séparation 435 mm, 1 séparation pour bac.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Description technique

Hauteur ouverte	935 mm
Larg. utile compart. rangement	435 mm
Prof. utile compart. rangement	330 mm
Capacité de charge du couvercle/compart. de rangement	20 kg
Capacité de charge bac inférieur	40 kg
Hauteur fermée	520 mm
Poids	24,4 kg
Profondeur	365 mm
Largeur	670 mm
Nombre de cuvettes	3
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Servante d'atelier

Accessoires

Logement de cylindre 225-010-43 sans barillet extractible	914208
---	--------