

Garant GRIDLINE

Servante d'atelier Avec tiroirs complètement extractibles, 20×16G, Nombre de tiroirs: 7**Données de commande**

N° commande	914540 7
GTIN	4045197892201
Classe d'article	9GT

Description**Exécution:**

Servante d'atelier avec tablette en X-ABS résistante aux rayures, antidérapante et particulièrement douce pour les outils. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail (par ex. bambou) ou en échange d'un plan de travail en bambou avec étau.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Livraison:

Avec compartiments:

1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,

1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Coffre-fort / compartiment latéral en option : 914791 ; n'est pas intégré à la fermeture centralisée de la servante d'atelier, se ferme avec une serrure à cylindre séparée.

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741 – 951821, chacun dans la réf. 200.

Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Matériel de compartimentage adapté:

Rebords à fente 951560 réf. 75; réf. 125 et 200;

Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75; réf. 125 et réf. 200;

Cloisons emboîtables 951721 – 951821 réf. 75; 951731 – 951821 réf. 125 et 951741 – 951821 réf. 200.

Description technique

Nombre de tiroirs	7
Profondeur	500 mm
Hauteur	1000 mm
Largeur	800 mm
Poids	75 kg
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Surface utile de tiroir en G	20×16
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×16G
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Servante d'atelier

Accessoires

Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm

951510 75

Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm

951510 125

Jeu de roulettes pour servantes d'atelier et établis mobiles Type G

915567 G

Cache-serrure pour GridLine Type VA21

914227 VA21