

Garant GRIDLINE

**Établi mobile ToolTruck Avec tiroirs complètement extractibles, 20×16G,
Nombre de tiroirs: 8****Données de commande**

N° commande	914560 8
GTIN	4045197892256
Classe d'article	9GT

Description**Exécution:**

L'établi mobile ToolTruck est équipé d'un plan de travail en X-ABS pour des exigences techniques élevées. Armoire intégrée avec **2 tablettes** et une porte. **Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE.**

Une **fermeture centralisée** verrouille l'armoire et les tiroirs simultanément.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Livraison:

Avec compartiments:

1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,

1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Compartiment latéral en option: 914791; n'est pas intégré à la fermeture centralisée du ToolTruck, se ferme avec une serrure à cylindre séparée.

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741 – 951821, chacun dans la réf. 200.

Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Matériel de compartimentage adapté:

Rebords à fente 951560 réf. 75 et 125;

Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75 et 125;

Cloisons emboîtables 951721 – 951821 réf. 75 et 951731 – 951821 réf. 125.

Description technique

Profondeur	500 mm
Poids	102 kg
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Largeur	1195 mm
Hauteur	1000 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	8
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Surface utile de tiroir en G	20×16
Série	Établi mobile ToolTruck
Série	ToolTruck
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Pertinent pour le configurateur	oui
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Attribut des noms de produit	20×16G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 75 mm	951510 75
Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur frontale de tiroir 125 mm	951510 125
Tablette fixe Type 1	914774 1
Jeu de roulettes pour servantes d'atelier et établis mobiles Type G	915567 G
Cache-serrure pour GridLine Type VA21	914227 VA21