

Garant GRIDLINE

Établi mobile à 5 tiroirs, Extraction des deux côtés, 20×16G, Nombre de tiroirs: 5



Données de commande

N° commande	914582 5
GTIN	4045197892317
Classe d'article	9GT

Description

Exécution:

Le corps robuste en tôle d'acier de l'établi mobile intègre 2 compartiments de rangement. La paroi latérale est perforée, □ 9×9 mm au pas de 37 mm, pour accueillir des accessoires. Intérieur des tiroirs lisse, mais bien adapté au compartimentage. Le déverrouillage des tiroirs se fait à l'aide d'une poignée de déverrouillage centralisé intégrée dans la barre-poignée. Tiroir à verrouillage central par **serrure à cylindre**. Avec roulettes montées sur roulement à billes (2 directrices avec blocage, 2 fixes). Plan de travail de 25 mm d'épaisseur en **bambou**, adapté au montage d'un étau.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Livraison:

Avec compartiments:

1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,

1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741 – 951821, chacun dans la réf. 200.

Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Matériel de compartimentage adapté:

Rebords à fente 951560 réf. 75; réf. 125 et 200;

Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75; réf. 125 et réf. 200;

Cloisons emboîtables 951721 – 951821 réf. 75; 951731 – 951821 réf. 125 et 951741 – 951821 réf. 200.

Description technique

Profondeur	525 mm
Profondeur utile des tiroirs	400 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	5
Poids	63,4 kg
Largeur	1000 mm
Hauteur	900 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs en G	16
Surface utile de tiroir en G	20×16
Pertinent pour le configurateur	oui
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	75 %
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Attribut des noms de produit	20×16G
Type de produit	Etabli mobile

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/914582-5>