

## Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC180, Type: 45



### Données de commande

N° commande	574495 45
GTIN	4013349528483
Classe d'article	57L

### Description

#### Exécution:

Brosse intérieure autocentrante garnie de **billes en carbure de silicium** flexibles. Longueur totale 200 mm.

#### Utilisation:

Pour la **coupe d'arêtes, la finition des surfaces et les opérations de honage**. Génère **des surfaces adoucies uniformes** à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

#### Remarque(s):

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.

### Description technique

Ø brosse D <sub>1</sub>	48 mm
Longueur de travail L <sub>3</sub>	70 mm
Pour Ø alésage	41,1 - 45 mm
Ø queue D <sub>5</sub>	5,7 mm
Série	NOVOFLEX-B
Matériau garnissage	Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif	SiC
Grain	180
Vitesse de rotation recommandée	350 - 700 min <sup>-1</sup>

Type de produit

Brosse intérieure

---

**Accessoires**Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 5 l

084205 5

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 20 l

084205 20

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 0,25 l

084205 0,25