

Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC180, Type: 29



Données de commande

N° commande	574495 29
GTIN	4013349528421
Classe d'article	57L

Description

Exécution:

Brosse intérieure autocentrante garnie de **billes en carbure de silicium** flexibles. Longueur totale 200 mm.

Utilisation:

Pour la **coupe d'arêtes, la finition des surfaces** et **les opérations de honage**. Génère **des surfaces adoucies uniformes** à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

Remarque(s):

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.

Description technique

Pour Ø alésage	27,1 - 29 mm
Longueur de travail L ₃	70 mm
Ø brosse D ₁	32 mm
Ø queue D ₅	5,1 mm
Série	NOVOFLEX-B
Matériau garnissage	Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif	SiC
Grain	180
Vitesse de rotation recommandée	350 - 700 min ⁻¹
Type de produit	Brosse intérieure

Accessoires

Huile de coupe hautes performances sans huile
minéraleUV 80 Contenu 5 l

084205 5

Huile de coupe hautes performances sans huile
minéraleUV 80 Contenu 20 l

084205 20

Huile de coupe hautes performances sans huile
minéraleUV 80 Contenu 0,25 l

084205 0,25