

ELTEN**Chaussures basses, grises VINTAGE Low ESD, S3, Pointure EU: 44****Données de commande**

N° commande	092230 44
GTIN	4030839220382
Classe d'article	09P

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité modernes, style Vintage.

- **Tige en cuir de vachette robuste.**
- **Doublure en tissu respirant BIOACTIVE pour une bonne gestion climatique.**
- **Languette rembourrée.**
- **Semelle intérieure entière ESD PRO grey.**
- **Semelle TPU/PU L10, antidérapante.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité avec doublure intérieure bioactive Particulièrement **douce pour la peau et anti-odeurs**. Lacets supplémentaires fournis (gris).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Livraison:

Avec lacets supplémentaires de couleur grise.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 37 – 48.

Description technique

Antidérapant	oui
--------------	-----

Classe de protection	S3
Résistance à la pénétration	Tissu
Matière doublure intérieure	Doublure intérieure en tissu respirante
Type de chaussure	Chaussures basses
antistatique	oui
Étanchéité à l'eau de l'ensemble du pied	oui
Semelle résistante à l'huile et à l'essence	oui
convient aux semelles intérieures orthopédiques	oui
Absorption d'énergie par le talon	oui
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau	oui
Fermeture	Lacet
Tige	Croûte de cuir
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Matériau coque de protection	Acier
Matériau semelle extérieure	TPU / PU
Couleur	gris
Pointure UE	44
Série	VINTAGE
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité