

## Tampon fileté double EG 6H mod., Filetage: EG-M10



### Données de commande

N° commande	486180 EG-M10
GTIN	2050001919205
Classe d'article	48B

### Description

#### Exécution:

Calibre de filetage pour le contrôle des filets rapportés à insérer (EG) en fil métallique. Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du filet. Conception suivant DIN 2279 – 2299. **Côté ENTRE et N'ENTRE PAS sur une poignée (DIN 2240, partie 1, forme R).** Côté N'ENTRE PAS marqué en rouge.

#### Utilisation:

Pour filetages métriques ISO - filet rapporté (EG), droite DIN 8140-2.

#### Norme:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

### Description technique

Pas de filetage	1,5 mm
Filetage	EG M10
Type de filetage	EG-M
Norme	DIN 8140
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Type de jauge	Calibre ENTRE
Etalonnage	L10
Type de produit	Tampons filetés doubles

### Services

Étalonnage DAkkSTampon lisse double fileté Ø maximal 90 mm	028590 90
ÉtalonnageTampon fileté double Ø maximal 20 mm	028550 20