



Clé polygonale double, fortement contre-coudée, chromé, Ouverture: 25X28mm



Données de commande

N° commande	615950 25X28
GTIN	4045197441782
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø bague maximal D ₂ max	40 mm
Longueur de clé L	346 mm
Ø bague maximal D ₁ max	36 mm
Ouverture de clé 1	25 mm
Ouverture de clé 2	28 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Surface	chromées
Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés

