



## Clé polygonale double, faiblement contre-coudée, Ouverture: 17X19mm



### Données de commande

N° commande	616500 17X19
GTIN	4018754021765
Classe d'article	63A

### Description

**Exécution:**

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Têtes faiblement contre-coudées aux deux extrémités. Avec profil **AS-Drive**.

**Norme:**

**DIN 897 / ISO 3318**

**Matière(s):**

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

### Description technique

Longueur de clé L	250 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1 \max}$	13,5 mm
Ouverture de clé 2	19 mm
Ø bague maximal $D_1 \max$	24,1 mm
Ø bague maximal $D_2 \max$	27 mm
Ouverture de clé 1	17 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel

Type de produit

Clés