



## Clé polygonale double, droite, phosphaté, Ouverture: 19X22 mm



### Données de commande

N° commande	617900 19X22
GTIN	4045197385765
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

**HOLEX** – Avec corps ovale.

#### Norme:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Matière(s):

**HOLEX** – Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Longueur de clé L: 204 mm

Ø bague maximal D<sub>1</sub> max: 29 mm

Ø bague maximal D<sub>2</sub> max: 32,4 mm

Hauteur de bague maximale h<sub>1 max</sub>: 10,8 mm

### Description technique

Ouverture de clé 1	19 mm
Ouverture de clé 2	22 mm
Ø bague maximal D <sub>1</sub> max	29 mm
Longueur de clé L	204 mm
Hauteur de bague maximale h <sub>1 max</sub>	10,8 mm
Ø bague maximal D <sub>2</sub> max	32,4 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés