



Clé polygonale double, faiblement contre-coudée, Ouverture: 18X19mm



Données de commande

N° commande	616500 18X19
GTIN	4018754021772
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Têtes faiblement contre-coudées aux deux extrémités. Avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 897 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Description technique

Ø bague maximal D_1 max	25,5 mm
Ouverture de clé 1	18 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\text{ max}}$	13,5 mm
Longueur de clé L	251 mm
Ø bague maximal D_2 max	27 mm
Ouverture de clé 2	19 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel

Type de produit

Clés