



Clé polygonale double, faiblement contre-coudée, Ouverture: 20X22mm



Données de commande

N° commande	616500 20X22
GTIN	4018754021802
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Têtes faiblement contre-coudées aux deux extrémités. Avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 897 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Description technique

Longueur de clé L	280 mm
Ø bague maximal D_1 max	28,5 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1\text{ max}}$	14,5 mm
Ø bague maximal D_2 max	31,3 mm
Ouverture de clé 2	22 mm
Ouverture de clé 1	20 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel

Type de produit

Clés