



Clé polygonale double, droite, chromé, Ouverture: 10X11mm



Données de commande

N° commande	617950 10X11
GTIN	4045197441850
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

HOLEX – Avec corps ovale.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318

Matière(s):

HOLEX – Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Hauteur de bague maximale $h_{1 \max}$	6 mm
Ouverture de clé 1	10 mm
Ouverture de clé 2	11 mm
Ø bague maximal $D_2 \max$	17 mm
Longueur de clé L	130 mm
Ø bague maximal $D_1 \max$	16 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromées

Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés