



## Clé polygonale double, droite, Ouverture: 16X17mm



### Données de commande

N° commande	617600 16X17
GTIN	4018754021314
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.

**STAHLWILLE** – Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec profil **AS-Drive**.

#### Norme:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Matière(s):

**STAHLWILLE** – Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

### Description technique

Ouverture de clé 2	17 mm
Longueur de clé L	170 mm
Ouverture de clé 1	16 mm
Hauteur de bague maximale $h_{1 \max}$	8 mm
Ø bague maximal $D_1 \max$	24,5 mm
Ø bague maximal $D_2 \max$	25,5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome

Surface	chromé (résistant à l'écaillage)
Type de produit	Clés